

## Tablettes d'appareillage fixées dans les perforations 19"




### Tablettes d'appareillage 1 U, pour montage fixe

**482,6 mm (19") ou métriques (535 mm) pour armoires TE, TS, FR(i), perforations 19"**  
Tablettes idéales pour loger les composants actifs de petit format comme modems ou mini-hubs dans les constructions en pouces ou métriques.

**Charge admissible :**  
10 kg en charge statique répartie sur la surface

**Matériau :**  
Tôle d'acier

**Teinte :**  
RAL 7035



Profondeur de la tablette en mm	Référence DK	
	en pouces	métriques
140	<b>7119.140</b>	<b>7119.155<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Délai de livraison sur demande.

**Remarque :**

Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téléscopiques.

**! Accessoires indispensables :**

Ecrous cage, voir page 1010.  
Vis, voir page 1011.



### Tablettes d'appareillage 1 U, pour montage fixe

**42 TE (1/2 19")**  
Tablette idéale pour loger les composants actifs de petit format comme modems ou mini-hubs.

**Matériau :**  
Tôle d'acier

**Teinte :**  
RAL 7035

**Remarque :**  
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téléscopiques.

Profondeur de la tablette en mm	Référence DK
140	<b>7502.600</b>

**! Accessoires indispensables :**

Ecrous cage, voir page 1010.  
Vis, voir page 1011.



### Tablettes d'appareillage 2 U, pour montage fixe


**482,6 mm (19") ou métriques (535 mm) pour perforations 19" ou métriques**  
Ce modèle est spécialement conçu pour les cas où l'on ne dispose que d'un seul jeu de montants en pouces ou métriques pour le montage des tablettes d'appareillage.

**Charge admissible :**  
25 kg en charge statique répartie sur la surface

**Matériau :**  
Tôle d'acier

**Teinte :**  
RAL 7035

**Remarque :**  
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails téléscopiques.



Profondeur de la tablette en mm	Référence DK	
	en pouces	métriques
250	<b>7119.250</b>	<b>7119.255</b>
400	<b>7119.400</b>	<b>7119.455</b>

**! Accessoires indispensables :**

Ecrous cage, voir page 1010.  
Vis, voir page 1011.

Tablettes d'appareillage fixées dans les perforations 19"

**B**  
**7.6**