

Fiche produit


Caractéristiques

LVS03420

PrismaSeT Active PLAT.3-4 NS-INS250

V.FIXE/MAN.





Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Platine de montage
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation</p>
Description des pôles	<p>1 3P: fixe INS250 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INS250 verticale installation</p> <p>1 3P: fixe INV250 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INV250 verticale installation</p> <p>4 3P: fixe CVS100...160 verticale installation</p> <p>3 4P: fixe CVS100...160 verticale installation</p> <p>4 3P: fixe CVS250 verticale installation</p> <p>3 4P: fixe CVS250 verticale installation</p> <p>4 3P: fixe NSX100...160 verticale installation</p> <p>3 4P: fixe NSX100...160 verticale installation</p> <p>4 3P: fixe NSX250 verticale installation</p> <p>3 4P: fixe NSX250 verticale installation</p> <p>3 3P: fixe INS250 verticale installation</p> <p>2 4P: fixe INS250 verticale installation</p> <p>3 3P: fixe INV250 verticale installation</p> <p>2 4P: fixe INV250 verticale installation</p>

Nombre de modules verticaux (50 mm)	<p>9 module(s): CVS100...160 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>9 module(s): CVS250 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>7 module(s): INS250, Linergy FC in 650 mm armoire</p> <p>9 module(s): INS250, directe in 650 mm armoire</p> <p>7 module(s): INV250, Linergy FC in 650 mm armoire</p> <p>9 module(s): INV250, directe in 650 mm armoire</p> <p>6 module(s): NSX100...160 sans protection défaut terre , Linergy FC in 650 mm armoire</p> <p>8 module(s): NSX100...160 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>7 module(s): NSX250 sans protection défaut terre , Linergy FC in 650 mm armoire</p> <p>9 module(s): NSX250 sans protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>11 module(s): CVS100...160 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>11 module(s): CVS250 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>8 module(s): NSX100...160 avec protection défaut terre , Linergy FC in 650 mm armoire</p> <p>10 module(s): NSX100...160 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p> <p>9 module(s): NSX250 avec protection défaut terre , Linergy FC in 650 mm armoire</p> <p>11 module(s): NSX250 avec protection défaut terre , directe in 650 mm armoire</p>
Normes	EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	593 mm
Hauteur	152 mm
Profondeur	136 mm

Poids du produit	1,28 kg
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 3 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 2 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 3 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 2 directe 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NSX250 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 11 162,5 mm</p>

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm
Largeur de l'emballage 1	15,1 cm
Longueur de l'emballage 1	58,8 cm
Poids de l'emballage 1	1,53 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	17,0 cm
Largeur de l'emballage 2	33,5 cm
Longueur de l'emballage 2	61,5 cm
Poids de l'emballage 2	8,2 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	80,0 cm

Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	142,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------